

**Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 63, Spanbereik: 0,5-13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307730 0,5-13
GTIN	2050001690029
Artikelklasse	33W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Levering:

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Technische beschrijving

Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 6
Type	standaard
Afkoppellengte A-maat	104 mm
Spanbereik	0,5 - 13 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-7
Opnamenorm	DIN 69893-1
Vorm	A

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 30 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 6 mm	627481 6
--	----------