

**Klawwplaatflens met korte conus DIN 55027, Ø d1 / conus: 250/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	317500 250/6
GTIN	4019208078717
Artikelklasse	33R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan machinezijde afgewerkt, aan klauwplaatzijde vlakgedraaid.

**Toepassing:**

**Voor het achteraf monteren** op klauwplaat met cilindrische centreeropname volgens DIN 6350 A. **Klauwplaten met ingewerkte korte conus verdienen de voorkeur vanwege hun geringe uitlading.**

Voor spindelkoppen **DIN 55027** of ISO 702/III (gelijk aan oude norm **DIN 55022**) met tapeinden en borgmoeren.

**Materiaal:**

C45-staal

**Technische beschrijving**

Conus-Ø d <sub>2</sub>	106,39 mm
Aantal tapeinden	4
Dikte B	23 mm
Conusgrootte	6

Buiten-Ø d <sub>1</sub>	250 mm
Producttype	Toebehoren voor klauwplaat