

**Ruwe flens voor platte spiraalklawwplaat, Buiten-Ø D: 92 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	317000 92
GTIN	4019208002941
Artikelklasse	33R

Omschrijving**Uitvoering:**

Zuiver gegoten, onbewerkt, gestraald, ruime overmaat.

Toepassing:

Bevestiging van **klauwplaten met cilindrische centreeropname volgens DIN6350 op spindelkoppen DIN 800**. De ruwe flens moet aan machine- en klauwplaatzijde worden bewerkt en pasgemaakt.

Materiaal:

Grijs gietijzer

T.b.v. :

Drieklauw nr. 310100; 310500, vierklauw nr. 312000; 312500 en gecombineerde klauwplaat **nr. 315630**.

Geschikt voor klauwplaat-Ø: 80 mm

Kraag-Ø d₂: 56 mm

Boring-Ø d₃: 20 mm

Hoogte h₁: 47 mm

Flensdikte h₂: 15 mm

Technische beschrijving

Boring-Ø d ₃	20 mm
Buiten-Ø D	92 mm
Geschikt voor klauwplaat-Ø	80 mm
Kraag-Ø d ₂	56 mm
Hoogte h ₁	47 mm
Flensdikte h ₂	15 mm
Producttype	Toebehoren voor klauwplaat