

Garant**Krimphouder, HSK-E 40, Span-Ø D1: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308030 3
GTIN	4045197377807
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

GARANT: – HSK-functievlakken bewerkt.**Toepassing:**

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten nr. 354210 – 304755.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	12 mm
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	17 mm
Opname	HSK-E 40
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	E
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimhouder

Accessoires

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Onderbouwkast	354290
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 3-5 mm	354240 3-5