

Garant**Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 100, Spanbereik: 0,5-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307684 0,5-16
GTIN	4045197573452
Artikelklasse	31B

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
 - Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Rondloopnauwkeurigheid $\leq 20 \mu\text{m}$.
Met inwendige koeling tot max. 50 bar.

Levering:

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

Technische beschrijving

Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 6
Type	standaard
Afkoppellengte A-maat	111 mm
Spanbereik	0,5 - 16 mm
Buiten-Ø D	57 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-7

Opnamenorm	DIN 69893-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 6 mm	627481 6
--	----------