



## Stanggriper, Schacht-Ø d1: 25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319705 25
GTIN	4045197673251
Artikelklasse	32B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Geëloxeerde behuizing van hoogvast aluminium, met rolelementen met diamantstofcoating.
- Traploos instelbaar van 1 – 70 mm.
- Geschikt voor rond, zes- en vierkant materiaal.
- Geïntegreerde instelhulp door middel van schalen.
- Universele cilindrische opname.

#### Voordeel:

Snel in te stellen op materiaaldiameter.

#### Toepassing:

Geschikt voor schijf- en sterrevolvers.

#### Levering:

Stanggriper inclusief rolelementen, verwisselbare bekken en sleutel voor binnenzeskantbouten voor het verwisselen van de rolelementen resp. bekken.

#### Opmerking:

Geschikte VDI-adapters in reserveonderdelenlijst, zie nr. 319707 gr. 20 / 30.

### Technische beschrijving

## Gegevensblad

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Lengte	55 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	42 mm
Producttype	Stanggrijper

### Accessoires

Stanggrijperadapter Schacht-Ø d1 20 mm	319707 20
Stanggrijperadapter Schacht-Ø d1 30 mm	319707 30