

**Spankop zacht, SK 80, Startboring-Ø: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329946 8
GTIN	2050001924186
Artikelklasse	33H

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Startboring-Ø	8 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond
Lengte L	53 mm

Opname	SK 80
Producttype	Spankop