

HAINBUCH**Machineklem MANOK plus, Type / type: RD65****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Artikelklasse	33H

Omschrijving**Uitvoering:**

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid. Geslepen vlak voor horizontale opbouw, geïntegreerde aanslag.

Toepassing:

veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines enz.

T.b.v.:

Spankoppen nr. 329910 – 329946.

Levering:

Inclusief 1 spansleutel.

Opmerking:

Wisselinrichting nr. 329832 gr. 65 gebruiken.

Technische beschrijving

Lengte L	184 mm
Breedte B	184 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	23,5 kg

Opnamegrootte	RD65
Steekcirkel-Ø	126 mm
Herhaalnauwkeurigheid	0,01 mm
Afstand bevestigingsboring	126 mm
Maximale spankracht	105 kN
Spanbereik	4 - 65 mm
Diepteanslag	92 mm
Groefmaattolerantie	20 H7
Producttype	Machineklem

Accessoires

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 21,5 mm	329934 21,5
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 9 mm	329932 9
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 52 mm	329934 52
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 56 mm	329930 56
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 26,5 mm	329930 26,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 55,5 mm	329934 55,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 31 mm	329930 31
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 29,5 mm	329934 29,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 22 mm	329934 22
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 31,5 mm	329934 31,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 56,5 mm	329934 56,5

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 20,5 mm	329934 20,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 26,5 mm	329934 26,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 59,5 mm	329930 59,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 53 mm	329930 53
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 24 mm	329930 24
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 39,5 mm	329930 39,5
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 8,5 mm	329932 8,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 10,5 mm	329930 10,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 11 mm	329934 11
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 33,5 mm	329934 33,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 34 mm	329930 34
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 46,5 mm	329930 46,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 55 mm	329930 55
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 62 mm	329934 62
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 4 mm	329930 4
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 43 mm	329934 43
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 21 mm	329930 21
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 16 mm	329930 16
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 11 mm	329930 11
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 52 mm	329930 52
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 42,5 mm	329934 42,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 46 mm	329934 46
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 31,5 mm	329930 31,5

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 5 mm	329930 5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 12,5 mm	329930 12,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 22 mm	329930 22
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 37 mm	329930 37
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 55,5 mm	329930 55,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 19 mm	329934 19
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 63,5 mm	329934 63,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 60,5 mm	329934 60,5
Spankopzacht Startboring-Ø 40 mm	329936 40
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 44,5 mm	329934 44,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 27 mm	329930 27
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 51,5 mm	329930 51,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 23 mm	329934 23
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 39 mm	329930 39
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 31 mm	329934 31
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 13,5 mm	329930 13,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 54 mm	329930 54
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 60 mm	329930 60
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 49,5 mm	329930 49,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 11,5 mm	329930 11,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 33 mm	329934 33
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 18 mm	329930 18
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 62,5 mm	329930 62,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 46 mm	329930 46
	329934 39,5

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 39,5 mm	
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 57,5 mm	329934 57,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 23 mm	329930 23
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 30 mm	329934 30
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 18 mm	329934 18
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 34 mm	329934 34
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 38,5 mm	329930 38,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 32,5 mm	329930 32,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 23,5 mm	329930 23,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 42 mm	329930 42
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 13 mm	329930 13
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 36,5 mm	329930 36,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 32 mm	329934 32
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 36,5 mm	329934 36,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 53,5 mm	329930 53,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 40 mm	329930 40
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 16,5 mm	329930 16,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 57 mm	329934 57
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 64 mm	329930 64
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 35,5 mm	329930 35,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 29,5 mm	329930 29,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 53 mm	329934 53
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 54,5 mm	329934 54,5

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 25,5 mm	329930 25,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 58,5 mm	329930 58,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 58,5 mm	329934 58,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 53,5 mm	329934 53,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 15,5 mm	329934 15,5
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 10 mm	329932 10
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 38 mm	329934 38
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 61 mm	329934 61
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 29 mm	329930 29
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 61,5 mm	329930 61,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 60 mm	329934 60
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 21,5 mm	329930 21,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 34,5 mm	329930 34,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 48 mm	329934 48
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 52,5 mm	329930 52,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 65 mm	329934 65
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 48,5 mm	329930 48,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 61,5 mm	329934 61,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 54 mm	329934 54
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 62 mm	329930 62
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 28 mm	329930 28
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 56,5 mm	329930 56,5

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 45,5 mm	329934 45,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 25 mm	329934 25
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 51 mm	329930 51
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 44 mm	329930 44
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 38 mm	329930 38
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 42,5 mm	329930 42,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 57,5 mm	329930 57,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 7,5 mm	329930 7,5
Spankopzacht Startboring-Ø 20 mm	329936 20
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 33 mm	329930 33
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 43,5 mm	329934 43,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 9 mm	329930 9
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 28 mm	329934 28
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 59,5 mm	329934 59,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 24,5 mm	329930 24,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 21 mm	329934 21
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 49 mm	329930 49
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 58 mm	329930 58
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 8,5 mm	329930 8,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 37 mm	329934 37
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 51 mm	329934 51
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 12 mm	329930 12
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 12 mm	329934 12

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 13 mm	329934 13
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 32,5 mm	329934 32,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 63,5 mm	329930 63,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 27 mm	329934 27
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 4,5 mm	329930 4,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 35 mm	329934 35
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 34,5 mm	329934 34,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 30,5 mm	329934 30,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 19,5 mm	329930 19,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 6,5 mm	329930 6,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 17 mm	329934 17
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 48 mm	329930 48
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 43 mm	329930 43
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 47 mm	329930 47
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 7 mm	329930 7
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 47,5 mm	329930 47,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 44 mm	329934 44
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 8 mm	329932 8
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 59 mm	329934 59
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 57 mm	329930 57
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 54,5 mm	329930 54,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 5,5 mm	329930 5,5
	329934 14

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 14 mm

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 9,5 mm	329930 9,5
Spankopzacht Startboring-Ø 5 mm	329936 5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 10 mm	329930 10
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 11,5 mm	329934 11,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 48,5 mm	329934 48,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 50,5 mm	329930 50,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 50,5 mm	329934 50,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 15 mm	329930 15
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 32 mm	329930 32
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 19,5 mm	329934 19,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 56 mm	329934 56
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 17,5 mm	329930 17,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 28,5 mm	329930 28,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 64,5 mm	329934 64,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 47,5 mm	329934 47,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 45 mm	329930 45
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 18,5 mm	329930 18,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 42 mm	329934 42
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 24,5 mm	329934 24,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 41 mm	329934 41
	329934 52,5

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 52,5 mm	
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 20 mm	329934 20
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 40,5 mm	329930 40,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 30,5 mm	329930 30,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 41,5 mm	329930 41,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 51,5 mm	329934 51,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 33,5 mm	329930 33,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 37,5 mm	329930 37,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 27,5 mm	329934 27,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 14,5 mm	329930 14,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 36 mm	329934 36
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 35,5 mm	329934 35,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 46,5 mm	329934 46,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 47 mm	329934 47
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 61 mm	329930 61
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 29 mm	329934 29
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 23,5 mm	329934 23,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 35 mm	329930 35
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 16 mm	329934 16
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 65 mm	329930 65
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 25,5 mm	329934 25,5

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 63 mm	329934 63
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 44,5 mm	329930 44,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 24 mm	329934 24
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 37,5 mm	329934 37,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 16,5 mm	329934 16,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 49 mm	329934 49
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 14,5 mm	329934 14,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 12,5 mm	329934 12,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 38,5 mm	329934 38,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 20,5 mm	329930 20,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 60,5 mm	329930 60,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 59 mm	329930 59
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 15 mm	329934 15
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 18,5 mm	329934 18,5
Spankopzacht Startboring-Ø 8 mm	329936 8
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 6 mm	329930 6
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 49,5 mm	329934 49,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 36 mm	329930 36
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 26 mm	329934 26
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 17,5 mm	329934 17,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 45,5 mm	329930 45,5

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 28,5 mm	329934 28,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 39 mm	329934 39
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 43,5 mm	329930 43,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 22,5 mm	329930 22,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 27,5 mm	329930 27,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 14 mm	329930 14
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 55 mm	329934 55
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 25 mm	329930 25
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 26 mm	329930 26
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 58 mm	329934 58
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 50 mm	329930 50
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 41,5 mm	329934 41,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 40 mm	329934 40
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 41 mm	329930 41
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 13,5 mm	329934 13,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 64,5 mm	329930 64,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 15,5 mm	329930 15,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 8 mm	329930 8
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 30 mm	329930 30
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 22,5 mm	329934 22,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 19 mm	329930 19
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 45 mm	329934 45
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 63 mm	329930 63

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 40,5 mm	329934 40,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 20 mm	329930 20
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 50 mm	329934 50
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 64 mm	329934 64
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 17 mm	329930 17
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 9,5 mm	329932 9,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 62,5 mm	329934 62,5