

**Machineklem MANOK plus, Type / type: SE65****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Artikelklasse	33H

Omschrijving**Uitvoering:**

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid. Geslepen vlak voor horizontale opbouw, geïntegreerde aanslag. Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Toepassing:

veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines enz.

T.b.v.:

Spankoppen nr. 329970 – 329976.

Levering:

Inclusief 1 spansleutel.

Opmerking:

Wisselinrichting nr. 329832 gr. 65 gebruiken.

Technische beschrijving

Gewicht	23,5 kg
Hoogte H	120 mm
Breedte B	184 mm

Lengte L	184 mm
Opnamegrootte	SE65
Steekcirkel-Ø	126 mm
Herhaalnauwkeurigheid	0,01 mm
Maximale spankracht	45 kN
Afstand bevestigingsboring	126 mm
Spanbereik	4 - 65 mm
Groefmaattolerantie	20 H7
Diepteanslag	92 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 34 mm	329974 34
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 19 mm	329970 19
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 29 mm	329970 29
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 33,5 mm	329970 33,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 47 mm	329970 47
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 49 mm	329970 49
Spankopzacht Startboring-Ø 5 mm	329976 5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 17,5 mm	329974 17,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 48 mm	329974 48
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 10,5 mm	329970 10,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 37,5 mm	329970 37,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 20,5 mm	329974 20,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 20,5 mm	329970 20,5

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 44 mm	329970 44
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 43,5 mm	329970 43,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 51,5 mm	329974 51,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 54 mm	329970 54
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 18,5 mm	329974 18,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 62,5 mm	329974 62,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 12,5 mm	329970 12,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 60,5 mm	329974 60,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 51 mm	329970 51
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 48,5 mm	329970 48,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 6,5 mm	329970 6,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 21 mm	329974 21
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 65 mm	329970 65
Spankopzacht Startboring-Ø 20 mm	329976 20
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 27 mm	329970 27
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 23 mm	329970 23
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 63,5 mm	329970 63,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 12,5 mm	329974 12,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 63 mm	329974 63
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 27 mm	329974 27
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 49,5 mm	329970 49,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 51,5 mm	329970 51,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 55 mm	329974 55

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 44 mm	329974 44
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 33 mm	329974 33
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 8,5 mm	329972 8,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 44,5 mm	329970 44,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 12 mm	329974 12
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 30 mm	329974 30
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 30,5 mm	329974 30,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 64 mm	329974 64
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 5 mm	329970 5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 29,5 mm	329970 29,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 50,5 mm	329970 50,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 17 mm	329970 17
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 37 mm	329974 37
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 47,5 mm	329970 47,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 56,5 mm	329974 56,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 13,5 mm	329974 13,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 51 mm	329974 51
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 36 mm	329974 36
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 39,5 mm	329974 39,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 9 mm	329970 9
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 21 mm	329970 21

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 39 mm	329970 39
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 54,5 mm	329970 54,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 31 mm	329970 31
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 53,5 mm	329974 53,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 50 mm	329970 50
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 45,5 mm	329970 45,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 14,5 mm	329974 14,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 18 mm	329970 18
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 13 mm	329974 13
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 16 mm	329970 16
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 53 mm	329970 53
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 19 mm	329974 19
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 57 mm	329974 57
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 47,5 mm	329974 47,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 29 mm	329974 29
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 44,5 mm	329974 44,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 57,5 mm	329974 57,5
Spankopzacht Startboring-Ø 40 mm	329976 40
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 23 mm	329974 23
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 62,5 mm	329970 62,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 22 mm	329974 22
	329974 27,5

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 27,5 mm	
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 35,5 mm	329974 35,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 54 mm	329974 54
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 33 mm	329970 33
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 41 mm	329970 41
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 61,5 mm	329974 61,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 38 mm	329974 38
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 15 mm	329970 15
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 48,5 mm	329974 48,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 17 mm	329974 17
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 28,5 mm	329970 28,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 27,5 mm	329970 27,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 57 mm	329970 57
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 24 mm	329974 24
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 7,5 mm	329970 7,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 25 mm	329974 25
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 43 mm	329970 43
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 63,5 mm	329974 63,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 59,5 mm	329974 59,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 26,5 mm	329970 26,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 38,5 mm	329974 38,5

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 11,5 mm	329970 11,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 42,5 mm	329974 42,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 28 mm	329974 28
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 28,5 mm	329974 28,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 13 mm	329970 13
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 9,5 mm	329972 9,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 4,5 mm	329970 4,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 52 mm	329970 52
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 32,5 mm	329974 32,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 52,5 mm	329974 52,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 64 mm	329970 64
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 56 mm	329974 56
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 61 mm	329974 61
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 40 mm	329970 40
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 22,5 mm	329974 22,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 35 mm	329970 35
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 40 mm	329974 40
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 14 mm	329970 14
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 4 mm	329970 4
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 60 mm	329970 60
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 38 mm	329970 38
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 31,5 mm	329970 31,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 34 mm	329970 34

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 11 mm	329970 11
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 39,5 mm	329970 39,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 29,5 mm	329974 29,5
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 8 mm	329972 8
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 24,5 mm	329974 24,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 11,5 mm	329974 11,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 46,5 mm	329970 46,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 20 mm	329970 20
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 58 mm	329974 58
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 32 mm	329974 32
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 45 mm	329970 45
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 7 mm	329970 7
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 16,5 mm	329970 16,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 8,5 mm	329970 8,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 32 mm	329970 32
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 61 mm	329970 61
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 10 mm	329970 10
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 55 mm	329970 55
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 14,5 mm	329970 14,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 46 mm	329970 46
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 6 mm	329970 6
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 17,5 mm	329970 17,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 9,5 mm	329970 9,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 58,5 mm	329970 58,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 45 mm	329974 45

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 30,5 mm	329970 30,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 50 mm	329974 50
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 46,5 mm	329974 46,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 19,5 mm	329974 19,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 59,5 mm	329970 59,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 5,5 mm	329970 5,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 49 mm	329974 49
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 31,5 mm	329974 31,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 20 mm	329974 20
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 41,5 mm	329974 41,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 41 mm	329974 41
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 22 mm	329970 22
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 57,5 mm	329970 57,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 19,5 mm	329970 19,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 42 mm	329970 42
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 15 mm	329974 15
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 49,5 mm	329974 49,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 62 mm	329970 62
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 26,5 mm	329974 26,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 60,5 mm	329970 60,5
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 9 mm	329972 9

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 34,5 mm	329970 34,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 46 mm	329974 46
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 58,5 mm	329974 58,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 43 mm	329974 43
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 59 mm	329974 59
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 64,5 mm	329974 64,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 58 mm	329970 58
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 16 mm	329974 16
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 25,5 mm	329970 25,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 42 mm	329974 42
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 40,5 mm	329970 40,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 11 mm	329974 11
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 45,5 mm	329974 45,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 52 mm	329974 52
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 26 mm	329970 26
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 36,5 mm	329974 36,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 22,5 mm	329970 22,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 39 mm	329974 39
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 43,5 mm	329974 43,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 26 mm	329974 26

Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 21,5 mm	329974 21,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 30 mm	329970 30
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 16,5 mm	329974 16,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 53,5 mm	329970 53,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 15,5 mm	329974 15,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 40,5 mm	329974 40,5
Spankopzacht Startboring-Ø 8 mm	329976 8
Spankopmet dwarsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 10 mm	329972 10
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 25 mm	329970 25
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 25,5 mm	329974 25,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 18,5 mm	329970 18,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 37,5 mm	329974 37,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 55,5 mm	329970 55,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 63 mm	329970 63
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 54,5 mm	329974 54,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 42,5 mm	329970 42,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 23,5 mm	329970 23,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 38,5 mm	329970 38,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 36 mm	329970 36
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 8 mm	329970 8
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 61,5 mm	329970 61,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 33,5 mm	329974 33,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 35 mm	329974 35

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 12 mm	329970 12
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 56,5 mm	329970 56,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 24 mm	329970 24
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 23,5 mm	329974 23,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 55,5 mm	329974 55,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 65 mm	329974 65
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 28 mm	329970 28
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 31 mm	329974 31
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 48 mm	329970 48
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 52,5 mm	329970 52,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 35,5 mm	329970 35,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 47 mm	329974 47
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 24,5 mm	329970 24,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 21,5 mm	329970 21,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 37 mm	329970 37
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 36,5 mm	329970 36,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 64,5 mm	329970 64,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 34,5 mm	329974 34,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 13,5 mm	329970 13,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 62 mm	329974 62
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 53 mm	329974 53
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 50,5 mm	329974 50,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 60 mm	329974 60

Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 15,5 mm	329970 15,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 32,5 mm	329970 32,5
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 18 mm	329974 18
Spankopmet dwars- en langsgroeven Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 14 mm	329974 14
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 56 mm	329970 56
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 41,5 mm	329970 41,5
Spankopglad Span-Ø (oplopend met 0,5 mm) 59 mm	329970 59