



## Compacte haakse slijpers, Type: 722177



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 722177
GTIN	4014586875316
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.**

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

#### Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Fabrikantnummer: WSG 11-125

Wattage: 1100 W

Maximaal toerental: 11.000 min<sup>-1</sup>

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 33 mm

Gewicht: 2,2 kg

### Technische beschrijving

Gewicht	2,2 kg
---------	--------

Herstartblokkering	ja
Fabrikantnummer	WSG 11-125
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s <sup>2</sup>
Dodemansschakeling	nee
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Wattage	1100 W
Maximaal toerental	11.000 min <sup>-1</sup>
Maximale schijf-Ø	125 mm
Bijzonderheid	korte uitvoering
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper