



Snelwissel-beitelhouderkop, Type: AA



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 318000 AA |
| GTIN | 4045197315687 |
| Artikelklasse | 36A |

Omschrijving

Toepassing:

Beitelhouderkop met vlakgeslepen grondvlak op de zo vlak mogelijke support leggen en bevestigen. Daarvoor moet eerst de boring van de centreerschijf goed worden uitgedraaid. Het afstellen gebeurt met ingespannen boorstanghouder en boorstang die onder een hoek t.o.v. de spanplaat worden gepositioneerd. Dan de wijzer op de nulstreep van de dekschijf instellen en de spanschroef stevig vastdraaien. Voor precies draaiwerk of zwaar ruwen is het nuttig om de stift met 2 paspennen te borgen. De boringen zijn aanwezig.

Levering:

Inclusief 1 excentrische hendel voor nr. 318000, 1 spansleutel voor nr. 318100; 318200.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------|
| Type | AA |
| Breedte | 70 mm |
| Maximale sledebreedte SB | 80 mm |
| Boring-Ø van kop | 13 mm |
| Maximale uitlading A | 30 mm |
| Maximale draaibeitelhoogte h | 12 mm |

| | |
|---|--------------|
| Hoogte | 37 mm |
| Boring-Ø van centreerplaat | 10 mm |
| Maximaal aandrijfvermogen van draaibank | 1,104 kW |
| Producttype | Beitelhouder |

Accessoires

| | |
|---|----------------|
| Snelwissel-boorstanghouder Type AA | 318200 AA |
| Snelwissel-draaibeitelhouder Type AA12/50 | 318100 AA12/50 |