



Snelwissel-beitelhouderkop, Type: A



Bestelgegevens

Bestelnummer	318000 A
GTIN	4045197315694
Artikelklasse	36A

Omschrijving

Toepassing:

Beitelhouderkop met vlakgeslepen grondvlak op de zo vlak mogelijke support leggen en bevestigen. Daarvoor moet eerst de boring van de centreerschijf goed worden uitgedraaid. Het afstellen gebeurt met ingespannen boorstanghouder en boorstang die onder een hoek t.o.v. de spanplaat worden gepositioneerd. Dan de wijzer op de nulstreep van de dekschijf instellen en de spanschroef stevig vastdraaien. Voor precies draaiwerk of zwaar ruwen is het nuttig om de stift met 2 paspennen te borgen. De boringen zijn aanwezig.

Levering:

Inclusief 1 excentrische hendel voor nr. 318000, 1 spansleutel voor nr. 318100; 318200.

Technische beschrijving

Hoogte	54 mm
Maximale uitlading A	48 mm
Maximale draaibeitelhoogte h	20 mm
Type	A
Boring-Ø van centreerplaat	10 mm
Boring-Ø van kop	20 mm

Maximale sledebreedte SB	100 mm
Maximaal aandrijfvermogen van draaibank	1,472 kW
Breedte	100 mm
Producttype	Beitelhouder

Accessoires

Snelwissel-boorstanghouder Type A	318200 A
Snelwissel-draaibeitelhouder Type A16/75	318100 A16/75
Spanband compleet Geschikt voor beitelhouderkop A	318150 A
Snelwissel-draaibeitelhouder Type A20/90	318100 A20/90
Snelwissel-afsteekbeitelhouder zonder beitel Type A	318600 A
Snelwisselhouder met cilindrische boring Type A	318300 A
Snelwissel-draaibeitelhouder Type A16/90	318100 A16/90
Snelwissel-draaibeitelhouder Type A20/75	318100 A20/75