



Universele soldeerbout, Verwarmingsvermogen: 300W



Bestelgegevens

Bestelnummer	082100 300
GTIN	4003008025736
Artikelklasse	04C

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame industriële soldeerbouten met **Ersadur duurzame soldeerpunten** (30-voudige levensduur ten opzichte van gewone, koperen soldeerpunten). **Opwarmtijd 3 min.** (maat 30 ca. 5 min.). Aansluitkabel 1,5 m rubberen kabel (PVC bij maat 30). **Met standaard** (niet maat 30). Krachtige soldeerbout met antiplak-soldeerpunt (geen Ersadur-punt). Door het hoge vermogen bijzonder geschikt voor plaatstaalbewerking, solderen aan koperen geleiders, verwarming van brandmerken, alsmede voor de container- en carrosseriebouw.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Breedte soldeerpunt: 25 mm

Verwarmingsvermogen: 300 W

Temperatuur soldeerpunt na 3 minuten: 470 °C

Gewicht zonder kabel: 870 g

Technische beschrijving

Gewicht zonder kabel	870 g
Verwarmingsvermogen	300 W
Breedte soldeerpunt	25 mm
Temperatuur soldeerpunt na 3 minuten	470 °C
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Soldeerbout

Accessoires

Desoldeerpomp PDD03, kunststof, antistatisch	082355
Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Soldeerdraad Sn60Pb40, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1 mm	082360 1
Soldeerdraad Sn60Pb40, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1,5 mm	082360 1,5
Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1 mm	082365 1
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent 302MZ	082400 302MZ
Radiator /230 300	E030100
	0302MZ/SB
Opbergplaats	0A17