



Handboormachine met één stand, Type: HDE13RQX



Bestelgegevens

Bestelnummer	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:**Milwaukee handboormachine –**

- 13 mm-boormachine, met draaimoment 94 Nm.
- Elektronica met toerentalregeling.
- FIXTEC-Spindel-Lock voor snel wisselen van boren.
- Robuuste, volledig geïsoleerde metalen tandwielkast.
- QUIK-LOK-kabel-snelwisselsysteem.

Voordeel:

QUIK-LOK-kabel.

Levering:

Inclusief metalen snelspanboorhouder 1,5 – 13 mm, extra handvat, QUIK-LOK-kabel (4 m), HD-box.

Technische beschrijving

Gewicht	2 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm

Fabrikantnummer	HDE13RQX
Wattage	950 W
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Rechts-/linksom draaien	ja
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Toerentalbereik	0 - 850 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Producttype	Boormachine, BE 75-16