

ALZMETALL
we drive productivity**Tafelboormachine ALZTRONIC, Maximale boor-Ø in staal: 6 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	076560 6
GTIN	2050001755346
Artikelklasse	03P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogdraaiende, nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur.

- **Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitale toerentalweergave.**
- **Traploze toerentalinstelling.**
- **Rechts-/linksom draaien.**
- **Zwenkbare spindelbescherming met elektrische beveiliging.**
- **Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-UIT.**
- **24 Maanden fabrieksgarantie, 10 jaar reserveonderdelengarantie.**
- **Zonder boorhouder.**

Met in hoogte verstelbare en zwenkbare boorkop.

Opmerking:

Andere tafelboormachines op aanvraag.

Fabrikantnummer: ALZTRONIC 6

Wattage: 540 W

Maximaal toerental: 700 - 10000 min⁻¹

Gereedschapsopname: B16

Maximale tap-Ø in staal: M6

Spindelslag: 40 mm

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	200 mm
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak	240 mm
Spindelslag	40 mm
Maximale tap-Ø in staal	M6
Maximale boor-Ø in staal	6 mm
Wattage	540 W
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak	300 mm
Boorkop hoogteverstelling	handwiel
Zuil-Ø	50 mm
Fabrikantnummer	ALZTRONIC 6
Maximaal toerental	700 - 10000 min ⁻¹
Afstand spindel-grondplaat maximaal	250 mm
Gereedschapsopname	B16
Gewicht	64 kg
Afstand spindel-grondplaat minimaal	110 mm
Aandrijfsnelheid	handmatig
Nominale T-groefmaat	12 mm
Aantal T-groeven	2
T-groefafstand	80 mm