

AEG

Klopboormachine, Type: SB2E850R



Bestelgegevens

Bestelnummer	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige **klopboormachine** met

- **Rechts-/linksom draaien.**
- **Veiligheidskoppeling.**
- **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder.**
- **Planeetdrijfwerk met 2 versnellingen voor hoog draaimoment en optimale aanpassing aan het materiaal.**

Compacte en krachtige 850 W klopboormachine.

Voordeel:

Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder.

Levering:

Inclusief metalen snelspanboorhouder 1,5 – 13 mm, extra handvat, boordiepteanslag, transportkoffer.

Opmerking:

Passende boorhouders vindt u in groep 34.

Technische beschrijving

Maximaal toerental 2e versnelling	3200 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	13,7 m/s ²
Wattage	850 W
Fabrikantnummer	SB2E850R
Gewicht	2,8 kg
maximaal draaimoment	56 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	1000 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in beton	20 mm
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboormachine