



Bandschuurmachine GIS, Type: 790230



Bestelgegevens

Bestelnummer	077612 790230
GTIN	2050001681485
Artikelklasse	03H

Omschrijving

Uitvoering:

GRIT GI-bandschuurprogramma voor hoge eisen van de industrie: **robuust gebouwd**, met **extreem sterke motoren**.

- **Hoge efficiëntie dankzij optimale afnamecapaciteit.**
- **Krachtige motor met 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Gepatenteerd bandspansysteem,**
- **Grote arbeidsveiligheid: aanslag, schuurspleet en oogbescherming zijn individueel instelbaar.**

de ideale oplossing voor iedereen die alleen een bandschuurmachine zonder uitbreidingsmogelijkheid zoekt. Robuuste, compacte constructie en eenvoudige hantering garanderen uitstekende resultaten. Gemakkelijk verstelbare werkhoogte, opvang van spanen.

Levering:

inclusief machinevoet, CEE-stekker (16 A), 1 schuurband 2000 mm; korrel 36.

Opmerking:

Zie voor de schuurbanden nr. 558310 e.v. en nr. 558453-56.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	GIS 150
Gewicht	86 kg
Bandbreedte	150 mm
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Bandlengte	2000 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Bandschuurmachine

Accessoires

Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 60	558330 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558453 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558453 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558454 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 80	558454 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558453 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 120	558330 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558456 36
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 40	558330 40
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 60	558454 60
Schuurband zirkoonkorund (ZA)ZK713X Korrelgrootte 80	558330 80
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 120	558453 120
Schuurband zirkoonkorund (ZA)GRIT R Korrelgrootte 36	558454 36