



Universele soldeerbout Multi-TC met temperatuurregeling, Verwarmingsvermogen: 75 W



Bestelgegevens

Bestelnummer	082150 75
GTIN	4003008065664
Artikelklasse	04C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele soldeerbout met een exact regelende temperatuursensor die direct onder de van binnenuit verwarmde soldeerpunt is geplaatst. Dankzij de combinatie van deze directe temperaturedetectie en de in het handvat geïntegreerde, nauwkeurige regelelektronica kunnen niet alleen **zeer fijn soldeerwerk** aan gevoelige elektronische componenten, **maar ook toepassingen met een zeer grote warmtebehoefte** professioneel worden uitgevoerd.

Toepassing:

Voor mobiel gebruik, bijvoorbeeld bij service-, onderhouds- en reparatiewerk. De Ersa Multi-TC biedt de mogelijkheden van een groot soldeerstation, uitgezonderd de galvanische scheiding.

Opwarmingsvermogen: 285 W

Opwarmtijd: ca. 34 s

Verwarmingsvermogen: 75 W

Regelbereik soldeerpunttemperatuur: 250 - 450 °C

Gewicht zonder kabel: 60 g

Technische beschrijving

Opwarmingsvermogen	285 W
Verwarmingsvermogen	75 W
Regelbereik soldeerpunttemperatuur	250 - 450 °C
Gewicht zonder kabel	60 g
Opwarmtijd	ca. 34 s
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Soldeerbout

Accessoires

Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Soldeerdraad Sn60Pb40, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1 mm	082360 1
Desoldeer pomp PDD03, kunststof, antistatisch	082355
Soldeerdraad Sn60Pb40, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1,5 mm	082360 1,5
Soldeerpunt Artikelomschrijving producent BDLF	082400 BDLF
Loodvrij soldeerdraad Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rol 250 g Soldeerdraad-Ø 1 mm	082365 1
Opbergplaats	0A18
Soldeerstift 842CD 2,2 mm	0842CD/SB