

**Volboorhouder VARIA, V4, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319825 6
GTIN	4045197317650
Artikelklasse	33E

Omschrijving**Voordeel:**

- **Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijke letsels.**
- **Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.**
- **Korte constructie – Geringe kosten per stuk.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlakken.

Opmerking:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 bij 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V3, V4 en V5 bij 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.

Extra korte uitvoering op aanvraag.

Afkoppellengte A-maat: 16 mm

Buiten-Ø D: 25 mm

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	6 mm
Afkoppellengte A-maat	16 mm

Buiten-Ø D	25 mm
Opname	V4
Producttype	Weldonhouder