

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Tafelboormachine ALZTRONIC, Maximale boor-Ø in staal: 9 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	076560 9
GTIN	2050001755353
Artikelklasse	03P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogdraaiende, nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur.

- **Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitale toerentalweergave.**
- **Traploze toerentalinstelling.**
- **Rechts-/linksom draaien.**
- **Zwenkbare spindelbescherming met elektrische beveiliging.**
- **Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-UIT.**
- **24 Maanden fabrieksgarantie, 10 jaar reserveonderdelengarantie.**
- **Zonder boorhouder.**

Met in hoogte verstelbare en zwenkbare boorkop.

**Opmerking:**

Andere tafelboormachines op aanvraag.

Fabrikantnummer: ALZTRONIC 9

Wattage: 540 W

Maximaal toerental: 390 - 6500 min<sup>-1</sup>

Gereedschapsopname: B16

Maximale tap-Ø in staal: M8

Spindelslag: 40 mm

## Technische beschrijving

Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak	240 mm
Gewicht	64 kg
Maximaal toerental	390 - 6500 min <sup>-1</sup>
Gereedschapsopname	B16
Maximale tap-Ø in staal	M8
Fabrikantnummer	ALZTRONIC 9
Uitsteeklengte	200 mm
Boorkop hoogteverstelling	handwiel
Afstand spindel-grondplaat minimaal	110 mm
Afstand spindel-grondplaat maximaal	250 mm
Maximale boor-Ø in staal	9 mm
Spindelslag	40 mm
Zuil-Ø	50 mm
Aandrijfsnelheid	handmatig
Wattage	540 W
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak	300 mm
Nominale T-groefmaat	12 mm
Aantal T-groeven	2
T-groefafstand	80 mm