

mato

Persluchtvetspuit, 400 g



Bestelgegevens

Bestelnummer	083585
GTIN	4016553410056
Artikelklasse	08H

Omschrijving

Uitvoering:

Eenhands-persluchtvetspuiten met uitstekende balans. **Systeem met één 'schot' voor optimale vetcontrole (1 cm³ / slag)**, drukoverbrenging 1:60.

Vullen met los vet (inhoud: 500 cm³) of met patronen (inhoud: 400 g) mogelijk.

Geschikt voor vet tot NLGI 2.

Levering:

Inclusief gewapende rubberslang en 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk.

Werkdruk: 400 bar

Testdruk: 800 bar

Aansluitdraad slang: R1/8 inch

Werkgebied persluchtvoorziening: 3 - 8 bar

Technische beschrijving

Testdruk	800 bar
Werkgebied persluchtvoorziening	3 - 8 bar
Aansluitdraad slang	R1/8 inch
Werkdruk	400 bar
Productnaamattribuut	400 g

Accessoires

4-beks-hydrauliek-gripmondstuk safeLOCK Draadaansluiting 1/8	083596 1/8
Patroon met universeel vet voor standaardvetspuiten Type PLUS	083590 PLUS
Buis met spits mondstuk Draadaansluiting 1/8	083584 1/8
4-beks-hydrauliek-gripmondstuk Draadaansluiting 1/8	083589 1/8
Buis met universeel mondstuk Draadaansluiting 1/8	083583 1/8
Patroon met universeel vet voor Lube-Shuttle®-vetspuiten Type UNI	083592 UNI
Patroon met universeel vet voor standaardvetspuiten Type UNI	083590 UNI
Patroon met universeel vet voor Lube-Shuttle®-vetspuiten Type PLUS	083592 PLUS
Gewapende slang met 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk Draadaansluiting 1/8	083586 1/8
Gewapende slang met schuifkoppeling Draadaansluiting 1/8	083588 1/8