


PRYOR

Verwisselbare slagcijfers en slagletters, normaal schrift set 0 – 9 en A – Z,
Letterhoogte: 5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085480 5
GTIN	5022044020160
Artikelklasse	08W

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor snel en rationeel markeren met **meerdere letters en cijfers tegelijk**.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen (bijv. typeplaatjes, gereedschap, machineonderdelen etc.) tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Levering:

100 stempeltekens
12 afstandhouders (letterhoogte 5 mm: 6 stuks)
1 pincet
1 sleutel voor binnenzeskantbouten
1 houder
in kunststof doos.

Reservedeel:

Losse tekens kunnen worden besteld onder nr. 085481 met opgave van gewenste letterhoogte/teken (bijvoorbeeld nr. 085481 maat 3/E).

Technische beschrijving

Lengte stempelteken	19,05 mm
Aantal te plaatsen stempeltekens	8
Hoogte stempelteken	8 mm
Letterhoogte	5 mm
Lengte stempelhouder	39 mm
Breedte stempelteken	4,8 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/7 mm	085481 5/7
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/E mm	085481 5/E
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/M mm	085481 5/M
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/8 mm	085481 5/8
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/V mm	085481 5/V
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/. mm	085481 5/.
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/T mm	085481 5/T
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/W mm	085481 5/W
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/U mm	085481 5/U
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/Y mm	085481 5/Y
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/L mm	085481 5/L

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/2 mm	085481 5/2
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/+ mm	085481 5/+
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/F mm	085481 5/F
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/5 mm	085481 5/5
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/R mm	085481 5/R
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/D mm	085481 5/D
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/6 mm	085481 5/6
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5LEER mm	085481 5LEER
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/H mm	085481 5/H
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/& mm	085481 5/&
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/P mm	085481 5/P
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/1 mm	085481 5/1
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/N mm	085481 5/N
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/C mm	085481 5/C
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/0 mm	085481 5/0
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/S mm	085481 5/S
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/G mm	
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/I mm	085481 5/I
Stalen tekens, verwisselbaarCijferassortiment 0 – 9 Letterhoogte 5 mm	085483 5
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/Q mm	085481 5/Q
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/O mm	085481 5/O
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/, mm	085481 5/,
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/3 mm	085481 5/3
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/Z mm	085481 5/Z
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/9 mm	085481 5/9
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/A mm	085481 5/A
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/X mm	085481 5/X
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/K mm	085481 5/K
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/4 mm	085481 5/4
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5// mm	085481 5//
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/- mm	085481 5/-
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 5/B mm	085481 5/B
Houder voor stalen tekens, los, voor assortiment nr. 085480 Geschikt voor tekenhoogte 4-5 mm	085482 4-5