

SWISS TOOLS

Gereedschapshouder diagonaal 45°, rechts, PSC 63, Voor vierkantopname: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	318880 20
GTIN	
Artikelklasse	36D

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

B: 30 mm

Buiten-Ø D: 80 mm

Punt-middenverplaatsing f: 15 mm

Technische beschrijving

voor vierkantopname	20 mm
Punt-middenverplaatsing f	15 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
B	30 mm
Buiten-Ø D	80 mm

Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tapkruk