

Garant**Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 41-delig****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG6057 SD
GTIN	4069515051705
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en nieuwe, bedieningsvriendelijke snelsluiting. Elk gereedschap wordt in een speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.

Elk gereedschap wordt in een sterke, speciale **inlay van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M10.

Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 – M6, sleufschroeven met schroefdraad M2 – M4

en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630325 SD.

Levering:

Doppen 6-kant, Surface Drive: 13 st. nr. 631225 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 St. vergelijkbaar met nr. 675240 gr. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675310 gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675320 gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. vergelijkbaar met nr. 675250 gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: 6 st. vergelijkbaar met nr. 675340 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Dwarsgreep: 1 St. nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 St. 632829 gr. 146

Cardangewricht: 1 St. nr. 633529 gr. 1/4

Ratel: 1 St. nr. 632025 gr. 1/4 met uitwerper

Bithouder E 6,3: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K, voor 1/4 inch bits C 6,3

verbindingsschacht: 1 St. bit-schacht E 6,3 – vierkant 1/4 inch

Verbindingsstuk voor bits: 1 St. vergelijkbaar met nr. 676800, 1/4 inch vierkant-dop - bitopname 1/4 inch

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Verlengstukken 'Wobble-Fix': 2 st. 632519 gr. 50, 100

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik Surface Drive	4-14 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aantal delen	41
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surface Drive
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix	met zwenkhoek
Verpakking	Box ABS-kunststof, met snelsluiting

Gegevensblad

Lengte	257 mm
Breedte	147 mm
Hoogte	45 mm
Vullingsgraad van een lade in G	5×10
Producttype	Dopsleutel
USP1	3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 41-delig

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6057 SD