



Voordeelverpakking 3 stuks service-gereedschapskoffer, verrijdbaar



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6067 1
GTIN	4069515051804
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

De stoot-, temperatuur- en zuurbestendige kofferschalen zijn met elkaar verbonden door middel van een stabiel aluminium frame met geïntegreerde klapsloten en kofferdeksel-vergrendeling. Met rubbergecoate handgreep.

Binnenuitvoering:

1 Gereedschapsblad met 20 insteekvakken, 16 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal. 1 Indeelbare bodemschaal incl. gereedschapsblad met 8 insteekvakken en 6 rubberen insteeklussen als afdekplaat.

Met wieltjes.

Levering:

3 stuks gereedschapskoffer, verrijdbaar, nr. 692945 1.

Opmerking:

Cijferslot als alternatief verkrijgbaar onder nr. 692926 gr. 2.

Technische beschrijving

Binnenmaat lengte	445 mm
Binnenmaat hoogte	190 mm

Gegevensblad

Binnenmaat breedte	315 mm
Gewicht	5,15 kg
USP1	3 stuks service- gereedschapskoffer, verrijdbaar

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6067 1