

AEG

Klopboormachine, Type: SB2E1100RV



Bestelgegevens

Bestelnummer	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige **klopboormachine** met

- **Rechts-/linksom draaien.**
- **Veiligheidskoppeling.**
- **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder.**
- **Planeetdrijfwerk met 2 versnellingen voor hoog draaimoment en optimale aanpassing aan het materiaal.**

Compacte en krachtige 1100 W klopboormachine met antivibratiesysteem (AVS).

Voordeel:

Antivibratiesysteem.

Levering:

Inclusief metalen snelspanboorhouder 1,5 – 13 mm, extra handvat, boordiepteanslag, transportkoffer.

Opmerking:

Passende boorhouders vindt u in groep 34.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	60 Nm
Maximale vibratie volgens EN	13,7 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in beton	22 mm
Fabrikantnummer	SB2E1100RV
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	3200 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Wattage	1100 W
Maximaal toerental 1e versnelling	1000 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboormachine