

SWISS TOOLS

**Gereedschapshouder diagonaal 45°, links, PSC 63, voor vierkantopname: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318884 20
GTIN	
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Uitvoering:**

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

**Toepassing:**

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.  
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

**Opmerking:**

PSC-spanpen op aanvraag.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

B: 30 mm

Buiten-Ø D: 80 mm

Punt-middenverplaatsing f: 15 mm

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Punt-middenverplaatsing f	15 mm
voor vierkantopname	20 mm
B	30 mm
Buiten-Ø D	80 mm

Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tapkruk