

SWISS TOOLS

Gereedschapshouder diagonaal 45°, links, PSC 63, voor vierkantopname: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	318884 25
GTIN	
Artikelklasse	36D

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A-maat: 110 mm

B: 40 mm

Buiten-Ø D: 102 mm

Punt-middenverplaatsing f: 15 mm

Technische beschrijving

B	40 mm
Punt-middenverplaatsing f	15 mm
voor vierkantopname	25 mm
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Buiten-Ø D	102 mm

Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja
Producttype	Tapkruk