



## Accuboorhamer Zonder accu, lader en koffer, Type: M12CH4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.**
- **SDS-Plus booropname.**
- **Robuust metalen tandwielhuis.**
- **Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.**

**12 V / 4,0 Ah Red Li-ion-accuboorhamer met borstelloze POWERSTATE EC-motor,** geoptimaliseerd voor boren van Ø 4 – 10 mm in beton en metselwerk. Redlink Plus-elektronica – overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.

#### Voordeel:

Borstelloze POWERSTATE™-motor.

#### Levering:

**Nulvariant – zonder accu, lader en koffer.**

#### Opmerking:

Bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

### Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Maximaal aantal slagen	6575 min <sup>-1</sup>
Slagenergie	1,1 J
Maximale spiraalboor-Ø in hout	13 mm
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Fabrikantnummer	M12CH-0
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Gewicht	1,9 kg
Accuspanning	12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Toerentalbereik	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Schacht	SDS Plus
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Boorhamer

## Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Acculader Type M1218C	073840 M1218C