



## Draadsnijapparaat Rubber-Flex voor meerbereiksspantang, Type: M1,4-7



### Bestelgegevens

Bestelnummer	333500 M1,4-7
GTIN	4045197312679
Artikelklasse	35D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Voor machines met maar één draairichting.
- Instelbare veiligheidsslipkoppeling, beschermt de tap tegen breuk.
- Lengtecompensatie op trek en druk, compenseert het verschil tussen machinevoeding en schroefdraadspoed.
- Automatische voeding garandeert gekalibreerde schroefdraad.
- Automatische snelterugloop 1,6 : 1.
- Rechtsdraaiend en linksdraaiend zonder omzetting mogelijk.
- Te gebruiken voor rubber-flex-spantangen of snelwisselinzetstukken.
- Korte aansnijvering, maakt ontspanen mogelijk zonder de schroefdraad te beschadigen.

Groottes M3–M12 en M10–M30 met dubbele spaninrichting.

#### Callout:

Moer voor nauwkeurig instelbare draaddiepte,  $\pm 0,1$  mm.

#### Toepassing:

- Opname in een roterende spindel.
- Snijden van precies gekalibreerde schroefdraden.
- Zonder omschakeling vooraf voor linkse of rechtse draad, voor blind gat en doorlopend gat te gebruiken.

#### Levering:

Inclusief houderarm en bij nr. 333500 ook 2 meerbereiksspantangen (rubber-flex), 2 vorksleutels en 1 schroevendraaier voor binnenzeskantbouten afhankelijk van het apparaat!

**Accessoires:**

Meerbereiksspantangen (rubber flex) nr. 333640, reservespaninrichting nr. 333630, zie reservedelenlijst.

**Opmerking:**

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

---

**Technische beschrijving**

Automatische slag	10 mm
Maximaal toerental bij voorloop	1400 min <sup>-1</sup>
Ø-Bereik van de 2e spantangen	4,5 - 6,5 mm
totale lengte	131 mm
Conusschacht-opname DIN 238	B 12
Gewicht	0,8 kg
Ø-Bereik van de 1e spantangen	2,5 - 4,5 mm
Snijbereik	M1,4 - M7
Behuizing-Ø	52 mm
Producttype	Draadsnijapparaat

---

**Accessoires**

Meerbereiksspantang Rubber-flex Spanbereik schacht-Ø 2,5-4,5 mm	333640 2,5-4,5
Meerbereiksspantang Rubber-flex Spanbereik schacht-Ø 4,5-6,5 mm	333640 4,5-6,5