



## Draadsnijapparaat Rubber-Flex voor meerbereiksspantang, Type: M3-12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Artikelklasse	35D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Voor machines met maar één draairichting.
- Instelbare veiligheidsslipkoppeling, beschermt de tap tegen breuk.
- Lengtecompensatie op trek en druk, compenseert het verschil tussen machinevoeding en schroefdraadspoed.
- Automatische voeding garandeert gekalibreerde schroefdraad.
- Automatische snelterugloop 1,6 : 1.
- Rechtsdraaiend en linksdraaiend zonder omzetting mogelijk.
- Te gebruiken voor rubber-flex-spantangen of snelwisselinzetstukken.
- Korte aansnijvering, maakt ontspanen mogelijk zonder de schroefdraad te beschadigen.

Groottes M3–M12 en M10–M30 met dubbele spaninrichting.

#### Callout:

Moer voor nauwkeurig instelbare draaddiepte,  $\pm 0,1$  mm.

#### Toepassing:

- Opname in een roterende spindel.
- Snijden van precies gekalibreerde schroefdraden.
- Zonder omschakeling vooraf voor linkse of rechtse draad, voor blind gat en doorlopend gat te gebruiken.

#### Levering:

Inclusief houderarm en bij nr. 333500 ook 2 meerbereiksspantangen (rubber-flex), 2 vorksleutels en 1 schroevendraaier voor binnenzeskantbouten afhankelijk van het apparaat!

**Accessoires:**

Meerbereiksspantangen (rubber flex) nr. 333640, reservespaninrichting nr. 333630, zie reservedelenlijst.

**Opmerking:**

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

## Technische beschrijving

Snijbereik	M3 - M12
Conusschacht-opname DIN 238	B 16
Automatische slag	15 mm
Behuizing-Ø	70 mm
Ø-Bereik van de 2e spantangen	6,5 - 10 mm
Maximaal toerental bij voorloop	1100 min <sup>-1</sup>
Ø-Bereik van de 1e spantangen	3,5 - 6,5 mm
Gewicht	1,7 kg
totale lengte	176 mm
Producttype	Draadsnijapparaat

## Accessoires

Meerbereiksspantang Rubber-flex Spanbereik schacht-Ø 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Spaninrichting Geschikt voor type M3-12	333630 M3-12
Meerbereiksspantang Rubber-flex Spanbereik schacht-Ø 6,5-10 mm	333640 6,5-10