

ALZMETALL
we drive productivity**Tafelboormachine ALZTRONIC, Maximale boor-Ø in staal: 14 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	076560 14
GTIN	2050001755377
Artikelklasse	03P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogdraaiende, nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur.

- **Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitale toerentalweergave.**
- **Traploze toerentalinstelling.**
- **Rechts-/linksom draaien.**
- **Zwenkbare spindelbescherming met elektrische beveiliging.**
- **Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-UIT.**
- **24 Maanden fabrieksgarantie, 10 jaar reserveonderdelengarantie.**
- **Zonder boorhouder.**

Met starre boorkop en in hoogte verstelbare en zwenkbare machinetafel.

Opmerking:

Andere tafelboormachines op aanvraag.

Fabrikantnummer: ALZTRONIC 14

Wattage: 540 W

Maximaal toerental: 230 - 4000 min⁻¹

Gereedschapsopname: MK2

Maximale tap-Ø in staal: M10

Spindelslag: 80 mm

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	190 mm
Aandrijfsnelheid	handmatig
Afstand spindel-grondplaat minimaal	437 mm
Machinetafel hoogteverstelling	handslinger
Gewicht	83 kg
Machinetafel lengte nuttig oplegvlak	300 mm
Afstand spindel-machinetafel minimaal	75 mm
Maximale boor-Ø in staal	14 mm
Wattage	540 W
Maximale tap-Ø in staal	M10
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak	240 mm
Maximaal toerental	230 - 4000 min ⁻¹
Gereedschapsopname	MK2
Spindelslag	80 mm
Fabrikantnummer	ALZTRONIC 14
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak	300 mm
Afstand spindel-grondplaat maximaal	437 mm
Machinetafel breedte nuttig oplegvlak	240 mm
Zuil-Ø	65 mm
Afstand spindel-machinetafel maximaal	357 mm
Nominale T-groefmaat	12 mm
Aantal T-groeven	2
T-groefafstand	80 mm