



Draadsnijapparaat voor snelwisselinzetstukken, Type: M3-12



Bestelgegevens

Bestelnummer	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Artikelklasse	35D

Omschrijving

Uitvoering:

- Voor machines met maar één draairichting.
- Instelbare veiligheidsslipkoppeling, beschermt de tap tegen breuk.
- Lengtecompensatie op trek en druk, compenseert het verschil tussen machinevoeding en schroefdraadspoed.
- Automatische voeding garandeert gekalibreerde schroefdraad.
- Automatische snelterugloop 1,6 : 1.
- Rechtsdraaiend en linksdraaiend zonder omzetting mogelijk.
- Te gebruiken voor rubber-flex-spantangen of snelwisselinzetstukken.
- Korte aansnijvering, maakt ontspanen mogelijk zonder de schroefdraad te beschadigen.

Toepassing:

- Opname in een roterende spindel.
- Snijden van precies gekalibreerde schroefdraden.
- Zonder omschakeling vooraf voor linkse of rechtse draad, voor blind gat en doorlopend gat te gebruiken.

Levering:

Inclusief houderarm en bij nr. 333500 ook 2 meerbereiksspantangen (rubber-flex), 2 vorksleutels en 1 schroevendraaier voor binnenzeskantbouten afhankelijk van het apparaat!

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken nr. 335420 – 335640.
Reservespaninrichting nr. 333630 (zie reservedelenlijst).

Opmerking:

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

Technische beschrijving

totale lengte	176 mm
Ø-Bereik van de 2e spantangen	6,5 - 10 mm
Ø-Bereik van de 1e spantangen	3,5 - 6,5 mm
Gewicht	1,7 kg
Automatische slag	15 mm
Conusschacht-opname DIN 238	B 16
Behuizing-Ø	70 mm
Snijbereik	M3 - M12
Maximaal toerental bij voorloop	1100 min ⁻¹
Producttype	Draadsnijapparaat

Accessoires

MK-insteekschacht Precisie- uitvoering MK / boorhouderconus 4/16	342600 4/16
MK-insteekschacht Precisie- uitvoering MK / boorhouderconus 2/16	342600 2/16
Insteekschacht met MK-schacht MK / boorhouderconus 2/16	342500 2/16
MK-insteekschacht Precisie- uitvoering MK / boorhouderconus 3/16	342600 3/16
Insteekschacht met MK-schacht MK / boorhouderconus 3/16	342500 3/16
Insteekschacht met MK-schacht MK / boorhouderconus 1/16	342500 1/16
	342500 4/16

Insteekschacht met MK-schacht MK / boorhouderconus
4/16

MK-insteekschacht Precisie- uitvoering MK /
boorhouderconus 1/16

342600 1/16