

mato

Gewapende slang met 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk, Draadaansluiting: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	083586 M10
GTIN	4016553254001
Artikelklasse	08H

Omschrijving

T.b.v.:

Vetspuiten met aansluitdraad M10×1.

Technische beschrijving

Draadaansluiting	M10×1
Barstdruk slang	1650 bar
Slang-Ø	16 mm
Lengte totaal	300 mm
Producttype	Slang