



Draadsnijapparaat voor snelwisselinzetstukken, Type: M5-20



Bestelgegevens

Bestelnummer	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Artikelklasse	35D

Omschrijving

Uitvoering:

- Voor machines met maar één draairichting.
- Instelbare veiligheidsslipkoppeling, beschermt de tap tegen breuk.
- Lengtecompensatie op trek en druk, compenseert het verschil tussen machinevoeding en schroefdraadspoed.
- Automatische voeding garandeert gekalibreerde schroefdraad.
- Automatische snelterugloop 1,6 : 1.
- Rechtsdraaiend en linksdraaiend zonder omzetting mogelijk.
- Te gebruiken voor rubber-flex-spantangen of snelwisselinzetstukken.
- Korte aansnijvering, maakt ontspanen mogelijk zonder de schroefdraad te beschadigen.

Toepassing:

- Opname in een roterende spindel.
- Snijden van precies gekalibreerde schroefdraden.
- Zonder omschakeling vooraf voor linkse of rechtse draad, voor blind gat en doorlopend gat te gebruiken.

Levering:

Inclusief houderarm en bij nr. 333500 ook 2 meerbereiksspantangen (rubber-flex), 2 vorksleutels en 1 schroevendraaier voor binnenzeskantbouten afhankelijk van het apparaat!

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken nr. 335420 – 335640.
Reservespaninrichting nr. 333630 (zie reservedelenlijst).

Opmerking:

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

Technische beschrijving

Ø-Bereik van de 2e spantangen	10 - 16 mm
Automatische slag	22 mm
totale lengte	244 mm
Maximaal toerental bij voorloop	750 min ⁻¹
Conusschacht-opname DIN 238	B 22
Behuizing-Ø	85 mm
Gewicht	3,7 kg
Snijbereik	M5 - M20
Ø-Bereik van de 1e spantangen	4,5 - 10 mm
Producttype	Draadsnijapparaat

Accessoires

MK-insteekschacht Precisie- uitvoering MK / boorhouderconus 5/22	342600 5/22
MK-insteekschacht Precisie- uitvoering MK / boorhouderconus 4/22	342600 4/22
Insteekschacht met MK-schacht MK / boorhouderconus 3/22	342500 3/22
MK-insteekschacht Precisie- uitvoering MK / boorhouderconus 2/22	342600 2/22
MK-insteekschacht Precisie- uitvoering MK / boorhouderconus 3/22	342600 3/22
Insteekschacht met MK-schacht MK / boorhouderconus 2/22	342500 2/22