


Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 20 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319000 20
GTIN	4045197190987
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 55 mm

b_2 : 30 mm

h_5 : 30 mm

h_6 : 25 mm

Technische beschrijving

h_6	25 mm
b_2	30 mm

h_2	22 mm
Schacht-Ø d_1	20 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_5	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------