

**Draadsnij-snelwisselhouder, SK 40, Tapbereik: M6-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

**Toepassing:**

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

**Accessoires:**

Snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

**Opmerking:**

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: DIN 69871

Lengtecompensatie druk: 12,5 mm

Lengtecompensatie trek: 12,5 mm

Buiten-Ø D: 55 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	55 mm
Tapbereik	M6 – M20
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Lengtecompensatie druk	12,5 mm
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Lengtecompensatie trek	12,5 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Opnamenorm	DIN 69871
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335430 7
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335430 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335647 12
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335620 14
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335620 6
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335647 11
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335647 10
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 9-delig	335470
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335620 10
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335647 14
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335430 6
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335647 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335647 7
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335430 16
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335620 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335620 16
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335430 11
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
	308812 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388  
geschikt voor conusmaat 40

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 7 mm

335620 7

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor  
conus 40

308630 40

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 16 mm

335647 16

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872  
geschikt voor conusmaat 40

308810 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40

308780 40

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt  
voor conus 40

308802 40

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 14 mm

335430 14

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor  
conus 40

308615 40

Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt  
voor conus 40

308804 40

Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht  
Geschikt voor conus 40

308801 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen  
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht  
Geschikt voor conus 40

308700 40

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 8 mm

335430 8

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht  
Geschikt voor conus 40

308720 40

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 11 mm

335620 11

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 12 mm

335430 12

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335430 10
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335647 8
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335620 12
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335647 6
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335620 9