


**Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 40 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319010 40
GTIN	4045197223920
Artikelklasse	32V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

**Technische beschrijving**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

$h_2$	34 mm
$b_1$	85 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Schacht-Ø $d_1$	40 mm
$h_5$	48 mm
$l_2$	44 mm
$h_1$	25 mm
$h_6$	42,5 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname