

SWISS TOOLS

Afsteekhouders Radiaal, PSC 50, Voor zwaardhoogte H: 26 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 318899 26 |
| GTIN | 2050001714718 |
| Artikelklasse | 36D |

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor het opnemen van steekbeitelhouders.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.
Norma asiento: ISO 26623-2
Arbor standard: ISO 26623-2
Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
Norme de porte-outils: ISO 26623-2
Befogó szabvány: ISO 26623-2
Norma attacco: ISO 26623-2
Afkoppellengte A-maat: 58 mm
L₁: 53 mm
Buiten-Ø D: 80 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------|
| Afkoppellengte A-maat | 58 mm |
| L ₁ | 53 mm |

| | |
|---------------------|-------------|
| voor zwaardhoogte H | 26 mm |
| Buiten-Ø D | 80 mm |
| Opname | PSC 50 |
| Opnamenorm | ISO 26623-2 |
| Inwendige koeling | ja |