

**Garant****Draadsnijapparaat, Type: 20/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334100 20/2
GTIN	4045197152350
Artikelklasse	31M

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Met ingebouwde keerkoppeling voor automatische terugloop. Na het bereiken van de draaddiepte schakelt het apparaat door optillen van de machinespindel automatisch om (slijtvast kogelsysteem!).**
- **Versnelde terugloop (ca. factor  $1,8 \times n_{\max}$ ).**
- **Lengtecompensatie op trek.**
- **Met stoparm voor de verdraai beveiliging.**
- **Onderhoudsvrij**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Met snelwisselsysteem.**

**Toepassing:**

Voor het machinaal draadsnijden op boormachines met handmatige voeding en zonder spindel terugloop. Voor het snijden van doorlopend schroefdraad (met inzetstukken nr. 335430) of schroefdraad in blinde gaten (met inzetstukken nr. 335620).

**Accessoires:**

Snelwisselinzetstukken zie: nr. 335420; 335430 (**zonder** veiligheidsslipkoppeling), nr. 335610; 335620 (**met** veiligheidsslipkoppeling).

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental bij voorloop	500 min <sup>-1</sup>
Buiten-Ø D	100 mm
Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Snijbereik	M8 – M20
L <sub>1</sub>	86 mm
Lengte vanaf machinespindel	170 mm
Ontkoppelingsafstand B	8 mm
Lengtecompensatie op trek	16,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Morseconus MK	2
Producttype	Draadsnijapparaat

## Accessoires

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335620 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335620 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335620 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335620 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335620 14
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335430 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335620 12
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335430 8
	335430 12

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 12 mm

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 14 mm

335430 14

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 16 mm

335430 16

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 9 mm

335430 9

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 7 mm

335430 7

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 10 mm

335430 10

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 10 mm

335620 10

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 6 mm

335430 6

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 16 mm

335620 16

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 6 mm

335620 6