

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder, PSC 63, Tapbereik: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingsvrije lengtecompensatie.

Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: ISO 26623-2

Lengtecompensatie druk: 7,5 mm

Lengtecompensatie trek: 7,5 mm

Buiten-Ø D: 41 mm

Binnen-Ø D₁: 19 mm

Afkoppellengte A-maat: 73 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	73 mm
Lengtecompensatie trek	7,5 mm
Buiten-Ø D	41 mm
Binnen-Ø D ₁	19 mm
Tapbereik	M3 – M12
Lengtecompensatie druk	7,5 mm
Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2
Producttype	Taphouder

Accessoires

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335420 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335420 7
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335420 6
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335645 6
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335610 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335610 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335420 9
	335420 11

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 11 mm

Snelwisselinzetstukken, set, zonder
veiligheidsslipkoppeling, 8-delig

335460

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 6 mm

335610 6

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 3,5 mm

335610 3,5

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 9 mm

335610 9

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 11 mm

335610 11

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 10 mm

335420 10

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335645 7

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 9 mm

335645 9

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 4,5 mm

335610 4,5

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 4,5 mm

335420 4,5

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 8 mm

335645 8

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335610 7

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 3,5 mm

335420 3,5

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 10 mm

335645 10