



Draadsnij-snelwisselhouder, SK 50, Tapbereik: M3-12



Bestelgegevens

Bestelnummer	334642 M3-12
GTIN	4045197488480
Artikelklasse	32P

Omschrijving

Uitvoering:

- Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
- Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Toepassing:

- Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
- Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
- Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

Opmerking:

- Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.
- Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Opnamenorm: DIN 69871

Lengtecompensatie druk: 7,5 mm

Lengtecompensatie trek: 7,5 mm

Buiten-Ø D: 38 mm

Binnen-Ø D₁: 19 mm

Afkoppellengte A-maat: 62 mm

Technische beschrijving

Lengtecompensatie druk	7,5 mm
Lengtecompensatie trek	7,5 mm
Afkoppellengte A-maat	62 mm
Tapbereik	M3 – M12
Buiten-Ø D	38 mm
Binnen-Ø D ₁	19 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Opnamenorm	DIN 69871
Producttype	Taphouder

Accessoires

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335420 9
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335420 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335420 11
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 8-delig	335460
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335420 8
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335645 6
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335610 9
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335645 10
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335420 6
	308700 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 50

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 11 mm

335610 11

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335610 7

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 8 mm

335610 8

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335645 7

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50

308605 50

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 6 mm

335610 6

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335420 7

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 10 mm

335610 10

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 9 mm

335645 9

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 4,5 mm

335645 4,5

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 3,5 mm

335645 3,5

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 8 mm

335645 8

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50

308760 50