

**Garant****Draadsnij-snelwisselhouder, PSC 63, Tapbereik: M6-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334660 M6-20
GTIN	4045197546838
Artikelklasse	31M

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

**Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingsvrije lengtecompensatie.**

**Toepassing:**

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

**Accessoires:**

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: ISO 26623-2

Lengtecompensatie druk: 10 mm

Lengtecompensatie trek: 10 mm

Buiten-Ø D: 60 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Afkoppellengte A-maat: 97 mm

**Technische beschrijving**

Binnen-Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Buiten-Ø D	60 mm
Lengtecompensatie druk	10 mm
Afkoppellengte A-maat	97 mm
Lengtecompensatie trek	10 mm
Tapbereik	M6 – M20
Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335647 11
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335647 16
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335430 12
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335620 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335620 16
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335620 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335620 6
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335430 14
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335647 8
	335430 11

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335430 16
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335647 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335620 14
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335647 9
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 9-delig	335470
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335620 12
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335620 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335430 8
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335647 6
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335647 14
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335647 12
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335620 7
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335647 10
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335620 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335430 6
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335430 10
	335430 9

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 9 mm

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 7 mm

335430 7