

Garant**Draadsnijapparaat, Type: 20/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334100 20/4
GTIN	4045197152374
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met ingebouwde keerkoppeling voor automatische terugloop. Na het bereiken van de draaddiepte schakelt het apparaat door optillen van de machinespindel automatisch om (slijtvast kogelsysteem!).**
- **Versnelde terugloop (ca. factor $1,8 \times n_{\max}$).**
- **Lengtecompensatie op trek.**
- **Met stoparm voor de verdraaibeveiliging.**
- **Onderhoudsvrij**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Met snelwisselsysteem.**

Toepassing:

Voor het machinaal draadsnijden op boormachines met handmatige voeding en zonder spindel terugloop. Voor het snijden van doorlopende schroefdraad (met inzetstukken nr. 335430) of schroefdraad in blinde gaten (met inzetstukken nr. 335620).

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken zie: nr. 335420; 335430 (**zonder** veiligheidsslipkoppeling), nr. 335610; 335620 (**met** veiligheidsslipkoppeling).

Technische beschrijving

Ø D ₂	50 mm
Ø D ₁	31 mm
Ontkoppelingsafstand B	8 mm
Lengtecompensatie op trek	16,5 mm
Maximaal toerental bij voorloop	500 min ⁻¹
Lengte vanaf machinespindel	170 mm
Buiten-Ø D	100 mm
Snijbereik	M8 – M20
L ₁	86 mm
Morseconus MK	4
Producttype	Draadsnijapparaat

Accessoires

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335430 16
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335620 11
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335430 6
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335620 14
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335620 12
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335620 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335620 16
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335430 10
	335620 6

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 6 mm

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 11 mm

335430 11

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 10 mm

335620 10

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335430 7

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 12 mm

335430 12

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 9 mm

335430 9

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 7 mm

335620 7

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 8 mm

335430 8

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 8 mm

335620 8

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 14 mm

335430 14