



## Draadsnij-snelwisselhouder, BT 40, Tapbereik: M3-12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	334665 M3-12
GTIN	4045197488503
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

#### Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

#### Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

#### Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: JIS B6339

Lengtecompensatie druk: 7,5 mm

Lengtecompensatie trek: 7,5 mm

Buiten-Ø D: 38 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

### Technische beschrijving

Lengtecompensatie druk	7,5 mm
Lengtecompensatie trek	7,5 mm
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Tapbereik	M3 – M12
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Buiten-Ø D	38 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335610 6
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335420 8
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335610 11
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335420 7
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335645 8
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335420 11
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335645 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335420 6
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335420 9
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335645 9
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 8 mm	335610 8
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335420 10
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 7 mm	335610 7
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335610 10
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Snelwisselinzetstukken, set, zonder veiligheidsslipkoppeling, 8-delig	335460
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 6 mm	335645 6
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Basisverlengstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 10 mm	335645 10
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 9 mm	335610 9