

SWISS TOOLS

Gereedschapshouder axiaal, dubbel, rechts, PSC 50, voor vierkantopname: 20 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	318923 20
GTIN	2050001715531
Artikelklasse	36D

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.

Opnamenorm: ISO 26623-2

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A-maat: 98 mm

Spanlengte L₁: 75 mm

B: 30 mm

Buiten-Ø D: 80 mm

Technische beschrijving

voor vierkantopname	20 mm
Spanlengte L ₁	75 mm
B	30 mm
Afkoppellengte A-maat	98 mm
Buiten-Ø D	80 mm

Opname	PSC 50
Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja