



Gassoldeerbout Independent, ERSA Type: 130



Bestelgegevens

Bestelnummer	082250 130
GTIN	4003008061550
Artikelklasse	04C

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische gassoldeerbout met **comfortabele Piëzo-ontsteking**. Gevuld met het in de handel verkrijgbare butaangas (zoals bij gasaanstekers).

Toepassing:

Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, met name wanneer geen stroombron aanwezig is, of wanneer de stroom is uitgeschakeld.

Levering:

Inclusief beitelvormige soldeerpunten 1,0; 2,4; 3,2 en 4,8 mm. Vlammondstuk (tot maximaal 1400 °C), heet-gasmondstuk (tot maximaal 700 °C), gloeimes, reflectorplaat voor het krimpen van krimpkouzen, reinigingspons en sponshouder, in praktische kunststof box.

Technische beschrijving

Gassoort	Butaangas
Breedte soldeerpunt	1 - 4,8 mm
Verwarmingsvermogen traploos instelbaar	25 - 130 W
Bedrijfsduur per gasvulling	40 - 120 min
Ontstekingstype	Piëzo-ontsteking
Maximale soldeerpunttemperatuur	580 °C
Gewicht gassoldeerbout	121 g
Opwarmtijd	ca. 50 s

Producttype

Soldeerbout

Accessoires

Soldeerpunt Artikelomschrijving producent G132KN

082400 G132KN