

**Garant**

eco-Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 30 mm


**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319001 30
GTIN	4045197522597
Artikelklasse	31V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

**GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.**

**Toepassing:**

Hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Vorm: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

**Technische beschrijving**

h <sub>5</sub>	38 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname

---

## Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------