


Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319100 16
GTIN	4045197373717
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Schachtbreedte b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d_1	16 mm
h_6	22 mm

Schachtbreedte b_3	13 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
h_1	12 mm
h_2	17 mm
b_2	24 mm
b_1	43 mm
h_5	20 mm
l_1	44 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------