

Garant**eco-Gereedschapsopname vorm B2 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 30 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319011 30
GTIN	4045197523624
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
l_2	40 mm
l_1	22 mm
h_2	29 mm
h_6	35 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
b_2	35 mm
h_5	38 mm
Schacht-Ø d_1	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname